

LAVE-PIPETTES AUTOMATIQUE

Références : BTLP218, LP217, LP215, BTLP219



Ce système automatique de lavage de pipettes et de burettes permet un lavage rapide et efficace. Les dimensions de cet appareil permettent d'accueillir toute taille de pipettes et burettes. Le fond en polyéthylène élastique protège votre verrerie de la casse.

Le lavage s'effectue automatiquement par cycles de remplissage et de vidange successifs. Le fonctionnement du lave-pipettes est garanti même avec un débit réduit (tuyau non fourni).

Lave-pipettes proposé en deux dimensions. A compléter avec un bac de trempage et un panier porte-pipettes.

Matières : Polypropylène et polyéthylène

Référence	Diamètre	Hauteur
BTLP218	162 mm	650 mm
BTLP219	145 mm	300 mm
LP215	170 mm	990 mm
LP217	170 mm	734 mm