

LAVE-VERRERIE SMEG

FICHE
PRODUIT

Références : LVS1, LVS3, LVS2



Programmation électronique : 7 ou 9 programmes pré-réglés selon modèle

Lavage jusqu'à 95°C (85°C pour le modèle GW0160) - Désinfection thermique antibactérienne

2 niveaux de lavage indépendants grâce à des glissières télescopiques

Séchage thermodynamique actif ou par air pulsé (modèle GW4060)

Pompe péristaltique pour neutralisant d'acide liquide

Adoucisseur d'eau incorporé avec capteur de sel

Connexions à l'eau froide et à l'eau déminéralisée

Chambre de lavage, porte interne et panneau extérieur en acier inox

Microprocesseur à commande électronique

Système de serrure électronique de la porte pour la sécurité de l'utilisateur

Appareils livrés nus, à compléter avec chariots et accessoires

Référence	LVS1	LVS2	LVS3
Programmation	7 programmes pré-réglés	9 programmes pré-réglés et 6 programmes personnalisables	9 programmes pré-réglés et 6 programmes personnalisables
Température	Jusqu'à 85°C	Jusqu'à 95°C	Jusqu'à 95°C
Séchage	Thermodynamique actif	Thermodynamique actif	Air chaud forcé
Capacité	168 litres	168 litres	168 litres
Dimensions extérieures (LxPxH)	600x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm
Branchement électrique	Triphasé ou monophasé (à préciser à la	Triphasé ou monophasé (à préciser à la	Triphasé ou monophasé (à préciser à la

commande)

commande)

commande)