

# LUXMÈTRE HANNA

Référence : HI97500



- Capteur de luminosité avec câble 1,5 m
- Boîtier étanche, léger et compact

Caractéristiques techniques :

Gammes

- résolution :
  - 0,001 à 1,999 kLux - 0,001 kLux
  - 0,01 à 19,99 kLux - 0,01 kLux
  - 0,1 à 199,9 kLux - 0,1 kLux
- Exactitude :  $\pm 6\%$  de la lecture  $\pm 2$ digits  
Capteur : Diode photoélectrique avec câble de 1,5 m (fixe)  
Alimentation : 1 pile 9 V (livrée)  
Auto-extinction après 7 minutes de non-utilisation  
Dimensions : 164 x 76 x 45 mm  
Masse : 170 g avec capteur  
Livré en coffret

<b>Référence</b>	HI97500
<b>Plage de mesure</b>	0 à 200 000 Lux
<b>Précision</b>	$\pm 6\%$ de la lecture $\pm 2$ digits

<b>Résolution</b>	0,001 à 1,999 kLux - 0,001 kLux 0,01 à 19,99 kLux - 0,01 kLux 0,1 à 199,9 kLux - 0,1 kLux
<b>Affichage</b>	4 Digits
<b>Sonde</b>	Déportée
<b>Alimentation</b>	Pile 9V 6F22
<b>Dimensions</b>	164 x 76 x 45 mm
<b>Masse</b>	170 g