

MICROPHONE AMPLIFIÉ - SORTIE ANALOGIQUE

Référence : MICEPS



Microphone et boîtier amplification présentant différentes sorties :

- Sur douilles bananes Ø 4 mm sécurisées pour une connexion à une interface ExAO
- Sur douille BNC pour une connexion à un oscilloscope
- Bande passante : de 70 Hz à 15 kHz
- Sortie signal : ± 3 V gain fixe
- Alimentation : pile 9 V ou bloc secteur (non fournis)
- Bouton on/off, LED témoin de fonctionnement