

# MICROSCOPES POLARISANTS LED MOTIC PM1805

FICHE  
PRODUIT

Références : MOT-PM1805L, MOT-PM1805-TPL, MOT-PM1820L, PM1805L10X, PM1805-TPL10X



Tous les modèles LED fonctionnent sans fil

- Tête professeur rotative 360°
- Oculaire grand champ WF 10 x / 18 mm avec réticule
- Objectifs achromatiques 4x, 10x ou 4x, 10x et 40x
- Tourelle revolver 4 places
- Platine à valets, rotative graduée 0 à 360° tous les 1°
- Condenseur réglable en spirale O.N 1,25 avec diaphragme à iris et filtre
- Polariseur escamotable avec clip
- Mise au point macro et micro désaxée
- Éclairage LED de couleur proche de l'halogène
- Livré avec housse de protection et filtre bleu.
- Alimentation 220-240 V
- Garantie : 10 ans pour les pièces optiques et mécaniques ; 2 ans pour les pièces électriques

Modèle à tête professeur 4x, 10x

**Nouvelle LED: couleur proche de l'halogène!**

**Réf : PM1805-TPL10X**

Modèle à tête professeur 4x, 10x, 40x

**Nouvelle LED: couleur proche de l'halogène!**

**Réf : MOT-PM1805-TPL**

Modèle binoculaire 4x, 10x, 40x

**Nouvelle LED: couleur proche de l'halogène!**

**Réf : MOT-PM1820L**

Modèle monoculaire 4x, 10x

**Réf : PM1805L10X**

Modèle monoculaire 4x, 10x, 40x

**Réf : MOT-PM1805L**

Référence	Tête	Mise au point	Platine	Objectifs / Nb de places	Eclairage	Type d'objectifs	Condenseur	Alimentation	Poids	Garantie
MOT-PM1805-TP L	Professeur	Macro/Micro désaxé	Rotative à valets	4x, 10x, 40x / 4 places	LED Réglable	Achromatiques	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Chargeur / Sans fil	4.9 kg	10 ans
MOT-PM1805L	Monoculaire	Macro/Micro désaxé	Rotative à valets	4x, 10x, 40x / 4 places	LED Réglable	Achromatiques	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Chargeur / Sans fil	4.9 kg	10 ans
MOT-PM1820L	Binoculaire	Macro/Micro désaxé	Rotative à valets	4x, 10x, 40x / 4 places	LED Réglable	Achromatiques	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Chargeur / Sans fil	4.9 kg	10 ans
PM1805-TPL10X	Professeur	Macro/Micro désaxé	Rotative à valets	4x, 10x / 4 places	LED Réglable	Achromatiques	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Chargeur / Sans fil	4.9 kg	10 ans
PM1805L10X	Monoculaire	Macro/Micro désaxé	Rotative à valets	4x, 10x / 4 places	LED Réglable	Achromatiques	Réglable en spirale O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Chargeur / Sans fil	4.9 kg	10 ans