

MIROIRS DE PRÉCISION Ø 40MM

Références : UA2180, UA2170, UA2150, UA2160, UA2140



Miroirs Ø 40 mm

Miroirs réalisés par dépôt mince d'aluminium sur un substrat de verre et recouverts d'une couche d'alumine protectrice.

Tolérance sur le rayon de courbure : 2 %

Référence	Type	Focale
UA2140	Concave	+ 100 mm
UA2150	Concave	+ 200 mm
UA2160	Convexe	- 100 mm
UA2170	Convexe	- 200 mm
UA2180	Plan	-