


Référence : GEM3VCOND



Module condensateur 2,3 V / 4,7 F

Ce condensateur est monté dans un boîtier transparent avec prise et détrompeur pour éviter les erreurs de branchement. Sa grande capacité de 4,7 F sous une tension de 2,3 V permet de réaliser une décharge lente et sans danger, facilement observable par les élèves. Il est livré avec un adaptateur avec cordons et pince crocodile permettant de le relier une fois chargé à une lampe ou tout autre dipôle. Une DEL verte s'allume lors de la charge.