

Référence : MULTMETEO



Appareil à écran LCD double affichage qui permet la mesure de 4 paramètres :

- Anémomètre : 0,4 à 30 m/s
 - Température : 0°C à 50°C ou de -100°C à +1300°C (avec sonde type K non fournie)
 - Hygromètre : 10 à 95 %
 - Luxmètre : 0 à 20 000 Lux
- Maintien de la mesure, mémoire mini/maxi
Dimensions : 150 x 60 x 23 mm
Masse : 160 g
Alimentation : pile 9V 6F22 (non fournie)