MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BASIQUE AUTOMATIQUE



Référence : PM8233E



- Calibres automatiques
- Fonctions essentielles
- Accès facilité à la pile

Référence	PM8233E
Affichage	2000 points
Tension DC	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Tension AC	2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Courant DC	200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Courant AC	200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Résistance	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 200 MΩ
Température	oui
Autres fonctions	Maintien des mesures, rétroéclairage, tests de diode et de continuité, valeur max
Alimentation	pile 9V 6F22 (non fournie)
Sécurité	CAT III 600 V
Dimensions	148 x 74 x 42 mm



Masse	110 g
Accessoires	Cordons de mesure et sonde de température

