

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE TABLE METRIX

Référence : MX5006



Simple et efficace, ce multimètre est présenté dans un boîtier compact et léger. Afficheur d'une grande lisibilité avec angle de vision élargi.

Doté des fonctions classiques (tension, courant, résistance, continuité, test de diode), l'appareil possède également des fonctions étendues : capacité, fréquence, période.

Caractéristiques techniques :

- Résolution : 6 000 points
- Afficheur : LCD avec rétro-éclairage
- Tension DC, AC et AC+DC TRMS :
 - Gammes : 600 mV à 1000 V
 - Précision de base DC : 0,09 %
 - Bande passante utile : 100 kHz
- Courant DC, AC et AC+DC
 - Gammes : 6 000 μ A à 10 A
 - Précision de base : 0,8% (DC) et 1% (AC et AC+DC)
- Fréquence : 60 Hz à 60 kHz
- Résistance : 600 Ohms à 60 MOhms (précision 0,4%)
- Test de continuité sonore
- Test de diode : de 0 à 3 V
- Capacité : 6 nF à 60 mF
- Température : -60 à +1200°C
- Sécurité : 1000 V CAT III

- Dimensions / Masse : 295 x 270 x 95 mm / 1,85 kg
- Livré avec cordon secteur, notice et 2 cordons de mesure