

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS AC+DC

FICHE
PRODUIT

Référence : BK2712



Affichage : 40 000 points
Tension DC : 400 mV à 1000 V
Tension AC : 400mV à 750V
Courant AC et DC : 40mA, 400mA et 10A
Résistance : 400 Ω à 40 M Ω
Fréquence : 100 Hz à 500 kHz
Capacité : 4nF à 40 μ F
Test de continuité, test de diode, fonctions Hold, Min, Max, Peak
Alimentation : 1 pile 9V type 6F22
Dimensions : 165 x 78 x 43mm
Masse : 285 g