

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES AMPROBE

Références : 5XP-A, 15XP-A, 35XP-A



Remplacement aisé des piles et des fusibles

Multimètres numériques complets aux dimensions compactes.

Fonction Voltectm (détection de tension sans contact)

Etui Magn-Griptm : sangle de suspension magnétique

Cert. sécurité EN 61010, Cat III/300V, Cat II/600V

5XP-A :

- 27 gammes
- 10 fonctions
- Enregistrement des valeurs Min/Max

15XP-A :

- Gammes automatiques
- Pied inclinable
- Test de logique TTL
- Mesure de résistance jusqu'à 2 000 MΩ

35XP-A :

- Mesure de la température jusqu'à 1 000°C
- Mesure de la capacité
- Mesure de la fréquence

Référence	15XP-A	35XP-A	5XP-A
Tension DC	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1 000 V	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1 000 V	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1 000 V
Tension AC	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V
Courant AC/DC	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2A	400 µA, 4 µA, 40 mA, 400 mA, 2A	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA
Résistance	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ, 2 000 MΩ	400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Tension sans contact	70 V à 600 VAV (50 Hz à 60 Hz)	70 V à 600 VAV (50 Hz à 60 Hz)	70 V à 600 VAV (50 Hz à 60 Hz)
Capacité		4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 µF	
Fréquence		4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz	
Température		-20°C à 1 000°C	
Test logique	TTL, 20 MHz		
Test de piles			1,5 V, 9 V
Alimentation	1 x 9 V, IEC 6LR61	1 x 9 V, IEC 6LR61	1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions / Masse	155 x 72 x 32 mm / 210 g	155 x 72 x 32 mm / 210 g	155 x 72 x 32 mm / 210 g