

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES BASIQUES

Références : PM830L, PM838



Multimètres numériquee iuè

- Les fonctions essentielles d'un multimètre
- Format de poche
- Facile d'utilisation

Référence	PM830L	PM838
Affichage	2000 points	2000 points
Tension DC	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V
Tension AC	200 V, 600 V	200 V, 600 V
Courant DC	20 µA, 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Résistance	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Température	non	oui
Maintien mesure	oui	oui
Rétro-éclairage	oui	non
Test de diode	oui	oui

Test de continuité	oui	oui
Alimentation	pile 9V 6F22 (non fournie)	pile 9V 6F22 (non fournie)
Sécurité	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Dimensions	138 x 69 x 31 mm	138 x 69 x 31 mm
Masse	170 g	170 g
Accessoires	Cordons de mesure	Cordons de mesure et sonde de température