

# MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES TRMS

Références : PM19, PM18C



- Calibres manuels (PM18C) ou automatiques (PM19)
- Grand écran 6000 points
- Multimètres complets
- Accès aux piles très aisé

Référence	PM18C	PM19
Affichage	6000 points	6000 points
Tension DC	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Tension AC	6 V, 60 V, 600 V, 750 V	6 V, 60 V, 600 V, 750 V
Courant DC	60 $\mu$ A, 60 mA, 600 mA, 20 A	60 $\mu$ A, 600 $\mu$ A, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Courant AC	60 mA, 600 mA, 20 A	60 $\mu$ A, 600 $\mu$ A, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Résistance	600 $\Omega$ , 6 k $\Omega$ , 60 k $\Omega$ , 600 k $\Omega$ , 6 M $\Omega$ , 60 M $\Omega$	600 $\Omega$ , 6 k $\Omega$ , 60 k $\Omega$ , 600 k $\Omega$ , 6 M $\Omega$ , 60 M $\Omega$
Capacité	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 $\mu$ F, 60 $\mu$ F, 600 $\mu$ F, 6 mF, 100 mF	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 $\mu$ F, 60 $\mu$ F, 600 $\mu$ F, 6 mF, 100 mF

<b>Fréquence</b>	9,999 Hz à 9,999 MHz	9,999 Hz à 9,999 MHz
<b>Température</b>	de -20°C à 1000°C	de -20°C à 1000°C
<b>Autres fonctions</b>	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans contact	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans contact
<b>Alimentation</b>	4 piles AA (non fournies)	4 piles AA (non fournies)
<b>Sécurité</b>	CAT III 1000 V	CAT III 1000 V
<b>Dimensions</b>	194 x 90 x 55 mm	194 x 90 x 55 mm
<b>Masse</b>	380 g	580 g
<b>Accessoires</b>	Cordons de mesure et sonde de température	Cordons de mesure et sonde de température
<b>Calibres</b>	Manuels	Automatique