

# PAILLASSE HUMIDE 2/3 ÉLÈVES

FICHE  
PRODUIT

Références : LBPH3EDG01, LBPH3EGE01, LBPH3EDG03, LBPH3EDG06, LBPH3EGE06, LBPH3EST02, LBPH3EST03, LBPH3EST05, LBPH3EST06, LBPH3EGE04, LBPH3EST04, LBPH3EDG02, LBPH3EDG04, LBPH3EGE05, LBPH3EGE03, LBPH3EST01, LBPH3EGE02, LBPH3EDG05



**Les prix incluent la livraison au RDC du bâtiment hors montage et hors installation. Pour la pose et le raccordement, nous consulter.**

Caractéristiques générales :

Cuve PPH de 300 x 300 x P 190 mm

## Ossature

Les pieds porteurs sont en tube d'acier carré de 30 x 30 mm. Ils sont équipés de vérins de mise à niveau avec platine de fixation au sol. Les bandeaux avant et arrière sont réalisés avec un profil en C de 60 x 23 mm et assurent une planéité et une rigidité parfaite du plan de travail. L'ensemble des éléments métalliques constituant l'ossature est protégé par une peinture à base de résine époxy (23 coloris disponibles, voir le nuancier) cuite au four résistant aux attaques chimiques. Les caissons de protection des fluides et les dossierets sont réalisés en mélaminé blanc épaisseur 19 mm.

## Plans de travail

Stratifié compact : autoportant 16 mm, résine phénolique imputrescible recouverte de mélaminé blanc.

Grès étiré : carreau de grès émaillé blanc mat de 8 mm d'épaisseur, scellé avec un ciment sur un support mélaminé hydrofuge de 22 mm d'épaisseur. Les carreaux sont de dimensions 60 x 60 cm. Les joints, entre les carreaux sont réalisés en ciment antiacide thermodurcissable gris. Les chants du plan de travail sont protégés par une rive PVC empêchant tous chocs sur le chant des carreaux (protection de la verrerie).

Verre émaillé : Verre trempé de 6 mm d'épaisseur, émaillé en sous face, collé sur un support mélaminé hydrofuge de 22 mm d'épaisseur.

Réservations  
Plomberie

- Evacuation : tube avec emboîture femelle de 40 mm, attente à 200 mm du sol fini ou de l'estrade.
- Eau froide, eau chaude, gaz : vanne d'arrêt mâle 15/21, attente à 300 mm du sol fini ou de l'estrade.  
Electricité  
230 V : 1 câble 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Longueur en attente 1,50 m.

Référence	Revêtement	Nb d'élèves	Cuve
LBPH3EDG01	Grès étiré	2	gauche
LBPH3EDG02	Grès étiré	2	droite
LBPH3EDG03	Grès étiré	2/3	gauche
LBPH3EDG04	Grès étiré	2/3	droite
LBPH3EDG05	Grès étiré	3	gauche
LBPH3EDG06	Grès étiré	3	droite
LBPH3EGE01	Glacé émaillée	2	gauche
LBPH3EGE02	Glacé émaillée	2	droite
LBPH3EGE03	Glacé émaillée	2/3	gauche
LBPH3EGE04	Glacé émaillée	2/3	droite
LBPH3EGE05	Glacé émaillée	3	gauche
LBPH3EGE06	Glacé émaillée	3	droite
LBPH3EST01	Stratifié compact	2	gauche
LBPH3EST02	Stratifié compact	2	droite
LBPH3EST03	Stratifié compact	2/3	gauche
LBPH3EST04	Stratifié compact	2/3	droite
LBPH3EST05	Stratifié compact	3	gauche
LBPH3EST06	Stratifié compact	3	droite