## **PH-MÈTRE SANS FIL**



Référence: PS-3204



- Sans fil
- Résistance à l'eau IP67
- Mémoire interne
- Compatible METABOX4

Utilisez le capteur pour les mesures de pH (ou de CO2 dissous) et affranchissez-vous complètement des fils sur les paillasses.

## Les avantages :

- Simple : appairage et étalonnage très simple directement via le logiciel ou l'application.
- Efficace : taux d'échantillonnage variable pour étudier de rapides petits changements ou pour des expériences plus longues, pendant des heures, des jours ou des semaines.
- Pratique : connexion sans fil Bluetooth®
- Alimentation : Pile bouton avec grande durée de vie (environ 1 an en utilisation normale)
- Résistant : NORME IP67, le capteur résiste à une immersion pendant plus de 30 min et jusqu'à 1 mètre de profondeur.

## Caractéristiques :

• Gamme: 0-14 pH • Résolution : 0,02 pH • Précision: 0,1 pH

• Batterie : Pile bouton incluse

• Utilisation en mode autonome : Oui

• Bluetooth: BT 4.0

