

Références : PINDENAUTO, PINDENU



## Automatique

- Corps en acier et poignées en ABS.
- Lames en acier trempé SK5.
- Dénude et coupe les câbles de 0.2 à 6mm de diamètre.
- Dénude les câbles plats jusqu'à 14mm de large.
- Coupe les gaines jusqu'à 11mm de diamètre.
- Avec protection sur le coupe-fil.
- Longueur de la pince : 170mm

**Réf : PINDENAUTO**

## Manuelle

- Acier chromé tête polie
- Manches gainés
- Capacité max Ø 5 mm, ajustable par molette fileté et contre écrou.

**Réf : PINDENU**