


PLATINE D'ÉLECTROMANIPULATIONS

Référence : PLATINE



Platine protégée car elle peut se connecter avec des cordons de sécurité Ø 4mm. Elle évite les atterrages fortuits en utilisation normale avec les porte-composants.

De conception très robuste, cette platine de base, modulable dans tous les sens, présente les caractéristiques suivantes :

- 15 pôles au pas de 38 mm. Chaque pôle est constitué d'un conducteur et de 4 douilles Ø 4 mm au pas de 19 mm avec repères alphabétiques qui autorisent des montages variés.
- Matière : polystyrène
- Douilles + conducteurs : Laiton Ni
- Intensité admissible : 20 Ampères
- Tension : 30 Volts AC, 60 Volts DC
- Dimensions : 285 x 171 x 24 mm
- La face arrière de cette platine est équipée d'un couvercle transparent qui facilite les rangements par empilage.