

# POMPE À VIDE POUR ÉVAPORATEUR ROTATIF

Références : POMPEVAP2, POMPEVAP



Appareil idéal pour l'utilisation d'un évaporateur rotatif.  
Pompe à vide anti-corrosion, compacte, silencieuse et étanche 100% sans huile.  
Têtes de pompe en PTFE, membranes recouvertes de PTFE et clapets en FFPM

Caractéristiques techniques :

- Débit : 20 L/min à la pression atmosphérique
- Vide limite : 8 mbar abs
- Raccords pneumatiques : Ø 10 mm
- Poids : 9,3 kg (version simple) / 12,5 kg (version complète)
- Proposée en 2 versions.