

PRESSIOMÈTRE NUMÉRIQUE À SORTIE ANALOGIQUE

Référence : MANOSA



Sortie analogique compatible avec tous systèmes d'ExAO

Béquille d'inclinaison réglable

Protection de l'écran pour un rangement sûr

Ce pressiomètre permet de mesurer la pression absolue d'un gaz (non corrosif) comprise entre 0 et 2000 hPa.

Le capteur de pression permet la connexion d'un tube de diamètre intérieur 3 mm.

Une sortie analogique sur 2 douilles bananes de sécurité permet de récupérer une tension proportionnelle à la pression mesurée.

La béquille inclinable peut tourner sur 360° permettant une utilisation à plat ou inclinée, et un rangement avec béquille repliée sur l'écran pour le protéger de la casse.

Caractéristiques techniques :

' Gamme de pression : 0 à 2 000 hPa

' Affichage : 2 000 points

' Sortie analogique : $\pm 2,5$ V sur douilles bananes de sécurité

' Dimensions : 150 x 100 x 40 mm

' Alimentation : pile 9 V type 6F22 (non fournie)