

Références : LEICA-DM300-BINO, LEICA-DM300-MONO



Binoculaire avec écart interpupillaire de 52 à 75 mm
Caractéristiques:

- Tête monoculaire ou binoculaire, oculaires fixes x10/20 avec œillères et réglage inter pupillaire
- Eclairage LED réglable avec variateur séparé de l'interrupteur
- 4 objectifs achromatiques x4 / x10 / x40 / x100 (rétractable à immersion) sur tourelle 4 places inversée
- Condenseur D'Abbe O.N. 1,25 avec porte filtre
- Mise au point rapide et précise avec commande coaxiale
- Platine rectangulaire 185 x 140 mm avec surplatine à commandes coaxiales à droite
- Design facilitant le rangement (poignet, enrouleur...)
- Fonction "auto/OFF" : arrêt automatique après 2 heures sans utilisation
- Transformateur intégré dans le socle, cordon 2P+T

Réf : LEICA-DM300-BINO

Monoculaire

Caractéristiques:

- Tête monoculaire ou binoculaire, oculaires fixes x10/20 avec œillères et réglage inter pupillaire
- Eclairage LED réglable avec variateur séparé de l'interrupteur
- 4 objectifs achromatiques x4 / x10 / x40 / x100 (rétractable à immersion) sur tourelle 4 places inversée
- Condenseur D'Abbe O.N. 1,25 avec porte filtre
- Mise au point rapide et précise avec commande coaxiale
- Platine rectangulaire 185 x 140 mm avec surplatine à commandes coaxiales à droite
- Design facilitant le rangement (poignet, enrouleur...)
- Fonction "auto/OFF" : arrêt automatique après 2 heures sans utilisation
- Transformateur intégré dans le socle, cordon 2P+T

Réf : LEICA-DM300-MONO

Référence	LEICA-DM300-BINO	LEICA-DM300-MONO
Tête	Binoculaire	Monoculaire
Mise au point	Macro/Micro coaxial	Macro/Micro coaxial
Platine	À chariot	À chariot
Objectifs / Nb de places	4x, 10x, 40x, 100x / 4 places	4x, 10x, 40x, 100x / 4 places
Eclairage	LED Réglable	LED Réglable
Type d'objectifs	Plans	Plans
Condenseur	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris	Réglable linéaire O.N 1.25 avec diaphragme à iris
Alimentation	220V / Filiaire	220V / Filiaire
Poids	6.5 kg	6.5 kg
Garantie	2 ans	2 ans