


# SPECTROPHOTOMÈTRES JENWAY SÉRIE 74

FICHE  
PRODUIT

Références : SPECJEN7410, SPECJEN7415



## Grand écran tactile

Ces spectrophotomètres offrent des modes de mesure pour la photométrie simple, la concentration calculée, la quantification, le balayage complet du spectre, la multi-longueur d'ondes et le suivi cinétique. Son large écran tactile haute définition de 7" et l'interface utilisateur sous Android en font un appareil très performant.

Référence	SPECJEN7410	SPECJEN7415
Modèle	7410	7415
Type	Visible	UV-Visible
Gamme spectrale	320 à 1000 nm	198 à 1000 nm
Précision	± 2 nm	± 2 nm
Bande passante	5 nm	5 nm
Absorbance	-0,3 à 2,5 A	-0,3 à 2,5 A
Transmittance	0 à 199,9 %	0 à 199,9 %
Stockage	10 Go interne + support externe USB possible	10 Go interne + support externe USB possible
Source lumineuse	Tungstène	Xénon
Dimensions (LxPxH) / Masse	280 x 500 x 156 mm / 9 kg	280 x 500 x 156 mm / 9 kg