

Références : TROMPAO4, TROMPAO, TROMPAO3, TROMPAO2



Trompe à eau en laiton avec raccord à olive  
Trompe à eau permettant d'obtenir un vide d'environ 15 mbars  
Clapet anti-retour  
Débit : environ 5L/min  
**Réf : TROMPAO4**

Trompe à eau en laiton avec robinet  
Modèle en laiton, débit de 5 L/min et aspiration de 0,5 L/min. Pression : 2 Kg  
Les différents branchements (entrée/sortie d'eau et sortie du vide) se font avec des tuyaux Ø int. 10 mm  
**Réf : TROMPAO2**

Trompe à eau en polypropylène  
Modèle en PP combinant une excellente capacité d'aspiration avec une consommation d'eau limitée.  
Clapet d'arrêt empêchant le reflux de l'eau en cas de diminution de pression.  
Complètement démontable pour faciliter le nettoyage.  
Ø olive : 9 mm  
Ø connecteur : 12 mm  
**Réf : TROMPAO**

Trompe à eau en polypropylène Assistant  
Modèle en PP présentant une haute résistance chimique.  
Sécurité d'emploi grâce à la soupape antiretour incorporée.  
Ecrou-raccord R 3/4", raccord réducteur R 1/2" et raccord olive 10-12 mm  
Raccord au vide : olive Ø 6-9 mm, dévissable avec bouchon à vis GL14  
**Réf : TROMPAO3**