

TROUS ET FENTES DE YOUNG DE PRÉCISION Ø 40 MM

Références : ODIFF2, ODIFF1



Fentes de Young

Jeton microlithographié en verre chromé d'excellente qualité.

Une bague noire en plastique Ø 40 mm protège parfaitement le jeton.

Dimensions : Ø40 x 7 mm

- Fentes de Young à écartement variable :
Largeur 70 μm / écartement : 200 - 300 - 500 μm
- Fentes de Young à largeur variable :
Largeur : 280 - 120 - 150 - 200 μm / écartement : 300 μm

Réf : ODIFF1

Trous de diffraction et de Young

Jeton microlithographié en verre chromé d'excellente qualité.

Une bague noire en plastique Ø 40 mm protège parfaitement le jeton.

Dimensions : Ø40 x 7 mm

- Trous de diffraction : Ø 60 - 100 - 200 - 400 - 800 μm
- Trous de diffraction carrés : 100 x 100 et 200 x 200 μm

