

TUBE VENTURI

Référence : ME-2220



Tube Venturi

Le tube de Venturi est fabriqué en PVC transparent afin de visualiser l'eau qui y passe. Il est composé d'un tube avec un étranglement et deux ports permettant de le connecter au capteur. Le capteur de débit mesure la différence de pression du fluide entre les deux différentes sections transversales et le logiciel effectue un calcul pour convertir cette différence de pression en vitesse ou en débit volumétrique. Les joints coulissants du tube Venturi sont conçus pour être utilisés dans n'importe quel réseau de tuyaux en PVC de diamètre 3/4 " (20mm).