

VISUALISEURS AVER

FICHE
PRODUIT

Références : AVERF178M, AVERF508M, AVERU50



Référence	AVERF178M	AVERF508M	AVERU50
Capteur / définition	1/3,2" CMOS / 8 Mpixels	1/2,5" CMOS / 8 Mpixels	1/4,5" CMOS / 5 Mpixels
Connectique sortie	HDMI, VGA, Video, USB 2.0	HDMI, VGA, Video, USB 2.0	USB 2.0
Zoom	Averzoom 1,7 x Numérique 16 x	Optique 10 x / Numérique 20 x	Numérique 8 x
Mise au point	Manuelle / Automatique	Manuelle / Automatique	Manuelle / Automatique
Surface prise de vue	A4	A4	A3
Mémoire	interne (80 images) + SDHC 32 GB max	interne (jusqu'à 240 images) + SDHC 32 GB ou clé USB 64 GB	via logiciel
Images / seconde	max 30 fps	max 30 fps	max 30 fps
Son	oui	oui	oui
Éclairage	Lampes LED intégrées	Lampes LED intégrées	Lampes LED intégrées
Dimensions	plié : 230 x 73 x 305 mm déplié : 200 x 525 x 380 mm	plié : 245 x 77 x 305 mm déplié : 200 x 540 x 380 mm	plié : 259 x 39 x 163 mm déplié : 248 x 447 x 390 mm
Masse	2,44 kg	2,8 kg	1,5 kg
Accessoires	Livrés avec adaptateur secteur, câbles (VGA,	Livrés avec adaptateur secteur, câbles (VGA,	Livrés avec adaptateur secteur, câbles (VGA,

	USB), télécommande (uniquement modèle F50HD) à piles LR03 fournies, logiciel et guide d'utilisation	USB), télécommande (uniquement modèle F50HD) à piles LR03 fournies, logiciel et guide d'utilisation	USB), télécommande (uniquement modèle F50HD) à piles LR03 fournies, logiciel et guide d'utilisation
Modèle	F17-8M	F50-8M	U50